

Garant**Súprava paralelných podložiek magnetická, Dĺžka: 90mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366740 90
GTIN	4045197693815
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:****Presnosť:** Tolerancia výšky $\pm 0,01$ mm; tolerancia šírky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdosť:** 60 HRC.**Jemne brúsené v pároch.****Skrátenie času potrebného k upnutiu až o 10 %.****Použitie:**

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Upozornenie:

Dostupné aj v dĺžkach 50, 70, 100 a 150 mm.

Jednotlivé paralelné podložky – páry dostupné od výrobcu.**Technický opis**

Výška	25 mm
Výška	30 mm
Výška	32 mm

Výška	22 mm
Výška	15 mm
Šírka	2,5 mm
Dĺžka	90 mm
Počet líšt	5 Pár
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 90x2,5 Výška 15	366741 15
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 90x2,5 Výška 22	366741 22
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 90x2,5 Výška 25	366741 25
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 90x2,5 Výška 32	366741 32
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 90x2,5 Výška 30	366741 30