



Vysoko účinný rezný olej hustý, bez obsahu chlóru DAR 50 Visco, Obsah: 0,3l



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	084220 0,3
GTIN	2050000966149
Trieda položky	08J

Popis

Prevedenie:

Aplikácia pomocou mazacieho štetca, spreja, rozprašovača alebo mazacieho zariadenia. Rezný olej pre najvyššie nároky. Zmes s normálnym minerálnym rezným olejom sa neodporúča (nie s olejom rozpustným vo vode).

Výhoda:

Vylepšená **životnosť nástroja, rezný výkon a kvalita povrchu. Bez obsahu chlóru** – nevznikajú žiadne škodlivé pary, **prijateľné pre životné prostredie.**

Použitie:

Univerzálne vhodné na **trieskové obrábanie** (frézovanie, sústruženie, vrtanie, rezanie závitov, vystružovanie, preťahovanie, rezanie), ako aj na **tvárnenie**. Bezpodmienečne potrebné pri obrábaní **ťažko obrábiteľných materiálov**, ako sú ocele odolné voči korózii a teplu, niklové legúry, titan a podobne. Ideálne pre **neželezné kovy**.

Hustý tekutý výrobok na báze minerálneho oleja s veľmi dobrou vhodnosťou na rezanie závitov, dobrá príľnavosť.

Technický opis

Označenie nebezpečných látok	GHS02: Plameň
------------------------------	---------------

Technický list

Rozprašovacia hlavica	Štandardná
Bod varu	-44 °C
Farba	svetložltá
Prevedenie	Sprej v dóze
Teplota samovzplanutia	365 °C
Teplota skladovania	15 - 35 °C
Obsah	0,3 l
Druh produktu	Rezný olej / brúsny olej