



Vnútorne presné meracie zariadenie bez presného ukazovateľa Vario SV TK, Rozsah merania: 160-430mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435110 160-430
GTIN	2050001037800
Trieda položky	46D

Popis

Prevedenie:

Dvojbodový porovnávaci merací prístroj, založený na **vyhotovení Schwenk. Otočný Vario SV** je modulárny systém, ktorý výmenou meracích hláv pokrýva veľké rozsahy merania. **S meracím čapom z tvrdého kovu.** Možnosť rozšíriť rozsah merania do Ø 800 mm.

Rozsah balenia:

Vnútorne presné meracie zariadenie **bez** zobrazovacieho prístroja a nastavovacích krúžkov.

Zvláštne príslušenstvo:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.

Technický opis

Rozsah merania	160 - 430 mm
Počet meracích hláv	1
Hĺbka merania	180 mm
Počet meracích kotúčov	4

Počet meracích čapov	7
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

KalibráciaPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 800	023210 800
---	------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 290	484030 290
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 275	484030 275
Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 175	484030 175
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 180	484030 180
Digitálny číselníkOdčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 225	484030 225