

Garant**Súprava paralelných podložiek magnetická, Dĺžka: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366740 125
GTIN	4045197329233
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:****Presnosť:** Tolerancia výšky $\pm 0,01$ mm; tolerancia šírky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdosť:** 60 HRC.**Jemne brúsené v pároch.****Skrátenie času potrebného k upnutiu až o 10 %.****Použitie:**

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Upozornenie:

Dostupné aj v dĺžkach 50, 70, 100 a 150 mm.

Jednotlivé paralelné podložky – páry dostupné od výrobcu.**Technický opis**

Výška	37 mm
Výška	35 mm
Výška	15 mm

Výška	30 mm
Výška	39 mm
Dĺžka	125 mm
Šírka	2,5 mm
Počet líšt	5 Pár
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 125x2,5 Výška 30	366742 30
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 125x2,5 Výška 39	366742 39
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 125x2,5 Výška 35	366742 35
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 125x2,5 Výška 15	366742 15
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 125x2,5 Výška 37	366742 37