

Garant**Súprava paralelných podložiek magnetická, Dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366740 160
GTIN	4045197329240
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:****Presnosť:** Tolerancia výšky $\pm 0,01$ mm; tolerancia šírky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdosť:** 60 HRC.**Jemne brúsené v pároch.****Skrátenie času potrebného k upnutiu až o 10 %.****Použitie:**

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Upozornenie:

Dostupné aj v dĺžkach 50, 70, 100 a 150 mm.

Jednotlivé paralelné podložky – páry dostupné od výrobcu.**Technický opis**

Výška	37 mm
Výška	42 mm
Výška	30 mm

Výška	47 mm
Výška	22 mm
Šírka	2,5 mm
Dĺžka	160 mm
Počet líšt	5 Pár
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 160x2,5 Výška 22	366744 22
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 160x2,5 Výška 37	366744 37
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 160x2,5 Výška 30	366744 30
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 160x2,5 Výška 42	366744 42
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 160x2,5 Výška 47	366744 47