

**Prístroj na meranie vnútorných kužeľov IFM, Rozsah merania: 20-40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	435172 20-40
GTIN	2050001055750
Trieda položky	46D

Popis**Prevedenie:**

Merací prístroj IFM s 90° meracím kužeľom na **určenie najväčšieho Ø vnútorného kužeľa**. Kalený krížik meracieho kužeľa sa zavedie do vnútorného kužeľa. Najväčší Ø sa zistí pritlačením až na doraz.

Rozsah balenia:

Vrátane číselníkového meradla.

Upozornenie:

Špeciálne vyhotovenia s inými uhlami kužeľa na vyžiadanie. Meracie prístroje na meranie dĺžky skosenia na vyžiadanie. Odchýlkomery a základné telesá sa dodávajú samostatne.

Technický opis

Rozsah merania	20 - 40 mm
Hodnota dielika stupnice	0,01 mm
Norma	DIN 878
všetky diely	kalené

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Fazetové meracie zariadenie

Služby

KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30
---	-----------