



Vnútrotný presný merací prístroj TK bez číselníkového úchylkomeru SU, Rozsah merania: 12-20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435050 12-20
GTIN	2050001047991
Trieda položky	46F

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne \varnothing vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.

Pevné meracie čapy **osadené tvrdým kovom.**

Použitie:

Na presné meranie \varnothing otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútrotných profilov.

Rozsah balenia:

Vnútrotný presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 µm
Počet meracích kotúčov	1
Hĺbka merania	110 mm
Počet meracích čapov	9
Rozsah merania	12 - 20 mm
Centrovací tanier Šírka	9 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

Kalibrácia DAkkSPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023220 60
KalibráciaPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023210 60

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 16	484030 16
Merací kotúč pre rozsah merania 12 – 20 Hrúbka 0,5	435106 0,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 10	484030 10
Merací kolík pre rozsah merania 12 - 20 mmTK merací Ø 14	435093 14
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1500	435142 1500
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 17	484030 17
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 19	484030 19
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18
Merací kolík pre rozsah merania 12 - 20 mmTK merací Ø 16	435093 16
Merací kolík pre rozsah merania 12 - 20 mmTK merací Ø 13	435093 13

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 15	484030 15
Merací kolík pre rozsah merania 12 - 20 mmTK merací Ø 17	435093 17
Merací kolík pre rozsah merania 12 - 20 mmTK merací Ø 20	435093 20
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 13	484030 13
Merací kolík pre rozsah merania 12 - 20 mmTK merací Ø 15	435093 15
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 12	484030 12
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 500	435142 500
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 250	435142 250
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14	484030 14
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1000	435142 1000
Merací kotúč pre rozsah merania 12 – 20 Hrúbka 1	435106 1
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 2000	435142 2000
Digitálny číselníkOdčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Merací kolík pre rozsah merania 12 - 20 mmTK merací Ø 12	435093 12
Merací kolík pre rozsah merania 12 - 20 mmTK merací Ø 19	435093 19
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Merací kolík pre rozsah merania 12 - 20 mmTK merací Ø 18	435093 18
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 750	435142 750