

Garant**Súprava paralelných podložiek magnetická, Dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366740 200
GTIN	4045197559418
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:****Presnosť:** Tolerancia výšky $\pm 0,01$ mm; tolerancia šírky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdosť:** 60 HRC.**Jemne brúsené v pároch.****Skrátenie času potrebného k upnutiu až o 10 %.****Použitie:**

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Upozornenie:

Dostupné aj v dĺžkach 50, 70, 100 a 150 mm.

Jednotlivé paralelné podložky – páry dostupné od výrobcu.**Technický opis**

Šírka	2,5 mm
Dĺžka	200 mm
Výška	47 mm

Výška	25 mm
Výška	40 mm
Výška	52 mm
Výška	57 mm
Počet líšt	5 Pár
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 200x2,5 Výška 47	366746 47
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 200x2,5 Výška 25	366746 25
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 200x2,5 Výška 40	366746 40
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 200x2,5 Výška 57	366746 57
Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre366740 veľ. 200x2,5 Výška 52	366746 52