



## Vnútrotný presný merací prístroj TK bez číselníkového úchylkomeru SU, Rozsah merania: 18-35mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435050 18-35
GTIN	2050001040022
Trieda položky	46F

### Popis

#### Prevedenie:

Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne  $\varnothing$  vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.

Pevné meracie čapy **osadené tvrdým kovom.**

#### Použitie:

Na presné meranie  $\varnothing$  otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútrotných profilov.

#### Rozsah balenia:

Vnútrotný presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

#### Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

#### Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.

### Technický opis

Rozsah merania	18 - 35 mm
Hĺbka merania	110 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 µm
Počet meracích kotúčov	2
Počet meracích čapov	9
Centrovací tanier Šírka	14,8 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

## Služby

KalibráciaPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023210 60
Kalibrácia DAKKSPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023220 60

## Príslušenstvo

Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmOceľ merací Ø 34	435084 34
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 22	435094 22
Indukčný presný úchylkomer Extrames Typ 2001	434670 2001
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 32	435094 32
Merací kotúč pre rozsah merania 18 – 35 Hrúbka 0,5	435107 0,5
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 18	435094 18

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 19	484030 19
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 26	435094 26
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 34	435094 34
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmOceľ merací Ø 20	435084 20
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmOceľ merací Ø 24	435084 24
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 32	484030 32
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 24	484030 24
Merací kotúč pre rozsah merania 18 – 35 Hrúbka 1	435107 1
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 20	435094 20
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 28	484030 28
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmOceľ merací Ø 18	435084 18
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmOceľ merací Ø 26	435084 26
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 26	484030 26
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmOceľ merací Ø 28	435084 28
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 30	435094 30
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmOceľ merací Ø 30	435084 30
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 24	435094 24
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 34	484030 34
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10

Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmOcel' merací Ø 22	435084 22
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmOcel' merací Ø 32	435084 32
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 28	435094 28