



Vlhkometer s teplomerom, Typ: 608H1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Na presné určenie **vlhkosti, teploty a rosného bodu**. Odolný voči zaroseniu. Bez potreby údržby. **Indikátor min./max.** s funkciou Reset. Možnosť postavenia alebo zavesenia.

Použitie:

Ideálny na monitorovanie izbovej klímy.

Rozsah balenia:

Vrátane batérie č. 081561 veľ. 6LR61 a kalibračného protokolu.

Technický opis

Merací rozsah relatívna vlhkosť	10 - 95 %
Merací rozsah Teplota	0 - 50 °C
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť	3 %
Merací rozsah Rosný bod td	-20 - 50 °C
Rozlíšenie Teplota (0 - 50°C)	0,1 °C
Výška	90 mm
Hĺbka	40 mm

Šírka	111 mm
Najväčšia prípustná chyba Rosný bod td	$\pm 0,5$ (pri 25 °C) °C
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	I6
Druh produktu	Teplomer a prístroj na meranie vlhkosti

Služby

Kalibrácia Teplomer a vlhkomer Typ A	027660 A
Kalibrácia DAkkS Teplomer a vlhkomer Typ A	027670 A