



Záznamník údajov, Typ: 175H1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Robustné, kompaktné 2-kanálové záznamníky údajov s veľkým podsvieteným displejom. Vnútna pamäť na 1 milión nameraných hodnôt. Vysoká bezpečnosť dát aj pri prázdnej batérii. Nastaviteľný takt merania medzi 10 sekundami a 24 hodinami. Životnosť batérie ≥ 3 roky (takt merania 15 min., 25 °C). Dve štandardné rozhrania (Mini-USB a SD karta) pre jednoduché programovanie a odčítanie dát záznamníka údajov priamym pripojením k počítaču. Aj s meraním a ukladaním relatívnej vlhkosti.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane držiaka na stenu, zámku, 3 batérií č. 081561 veľ. LR3 a kalibračného protokolu, softvéru ComSoft Basic V5 k dispozícii na stiahnutie zdarma.

Zvláštne príslušenstvo:

USB kábel 474183 veľ. USB.

Technický opis

Dĺžka	149 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Najväčšia prípustná chyba Teplota (interný snímač)	±0,4 °C
Najväčšia prípustná chyba Teplota (externý snímač)	±0,5 °C
Výška	30 mm
Merací rozsah Teplota (interný snímač)	-20 - 55 °C
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť	±2 %
Označenie výrobcu	175 H1
Šírka	55 mm
Kalibrácia	I6
Merací rozsah relatívna vlhkosť	0 - 100 %
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozhranie	USB rozhranie
Druh produktu	Záznamník údajov

Služby

Kalibrácia Teplomer a vlhkomer Typ A	027660 A
Kalibrácia DAkkS Teplomer a vlhkomer Typ A	027670 A

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
USB kábel Typ USB	474183 USB