



Infračervený teplomer, Typ: T4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474012 T4
GTIN	4029547011702
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Rýchle bezkontaktné meranie aj na väčšie vzdialenosti.

- **Displej: hodnoty min./max.**
- **Monitorovanie hraničných hodnôt s optickou a akustickou signalizáciou.**
- **Malé a praktické s osvetleným displejom.**
- **Rýchle meranie: 2 merania/s.**

Presné oznacenie meranej plochy pomocou **2-bodového lasera**.

Presné kontaktné meranie.

Rozsah balenia:

Vrátane skúšobného protokolu a 1× batérie č. 081561 veľ. 6LR61.

Zvláštne príslušenstvo:

Ochranné puzdro č. 474029. Merací snímac c. 474120.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba (-30 až 0 °C)	±2 alebo ±2 % z nameranej hodnoty °C
Optika	30: 1

Najväčšia prípustná chyba (0,1 až 400 °C)	±1 alebo ±1 % z nameranej hodnoty °C
Rozsah merania	-30 - 400 °C
Emisivita nastaviteľná	0,1 - 1
Šírka	38 mm
Dĺžka	75 mm
Hmotnosť	200 g
Výška	190 mm
Rozlíšenie infračervené	0,1 °C
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	I5
Druh produktu	Teplomer

Služby

KalibráciaInfračervený teplomer Typ A	027600 A
---------------------------------------	----------

Príslušenstvo

Teplotný snímač typu K Typ OF	474120 OF
Kožené ochranné púzdro	474029
Teplotný snímač typu K Typ EF	474120 EF