



Vlhkometer s teplomerom, Typ: 608H2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Na presné určenie **vlhkosti, teploty a rosného bodu**. Odolný voči zaroseniu. Bez potreby údržby. **Indikátor min./max.** s funkciou Reset. Možnosť postavenia alebo zavesenia. S dodatočnou funkciou alarmu (blikanie) pri prekročení hraničnej hodnoty.

Použitie:

Ideálny na monitorovanie izbovej klímy.

Rozsah balenia:

Vrátane batérie č. 081561 veľ. 6LR61 a kalibračného protokolu.

Technický opis

Merací rozsah Rosný bod td	-40 - 70 °C
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť	2 %
Merací rozsah Teplota	-10 - 70 °C
Merací rozsah relatívna vlhkosť	2 - 98 %
Šírka	111 mm
Výška	90 mm

Najväčšia prípustná chyba Rosný bod td	±0,5 (pri 25 °C) °C
Hĺbka	40 mm
Rozlíšenie Teplota (0 - 50°C)	0,1 °C
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	I6
Druh produktu	Teplomer a prístroj na meranie vlhkosti

Služby

Kalibrácia Teplomer a vlhkomer Typ A	027660 A
Kalibrácia DAkkS Teplomer a vlhkomer Typ A	027670 A