



## Záznamník údajov s USB dokovacou stanicou, Typ: 174T



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474200 174T
GTIN	4029547010828
Trieda položky	47B

### Popis

#### Prevedenie:

Praktické záznamníky údajov s displejom. Vnútoraná pamäť pre 16 000 nameraných hodnôt. Vysoká presnosť údajov aj pri prázdnej batérii.

Merací takt nastaviteľný medzi 1 min. a 24 hod. Výdrž batérie >1 rok (merací takt 15 min., 25 °C). USB rozhranie (dokovacia stanica) umožňuje rýchlu a jednoduchú konfiguráciu záznamníkov, ako aj prečítanie nameraných údajov.

#### Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane držiaka na stenu, 2 batérií č. 081560 veľ. CR2032 a kalibračného protokolu.

Naviac dokovacia stanica s USB pripojovacím káblom. Softvér ComSoft Basic V5 k dispozícii na bezplatné stiahnutie.

### Technický opis

Výška	18,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65

Dĺžka	60 mm
Šírka	38 mm
Najväčšia prípustná chyba Teplota	±0,5 °C
Merací rozsah Teplota	-30 - 70 °C
Kalibrácia	I9
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozhranie	USB rozhranie
Pamäť stroja	16000 nameraných hodnôt
Druh produktu	Záznamník údajov

## Služby

KalibráciaMeracie zariadenie teploty v miestnosti Typ B	027650 B
Kalibrácia DAkkSTEplomer a vlhkomer Typ A	027670 A

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------