



Infračervený teplomer a prístroj na meranie vlhkosti, Typ: 835T2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474022 835T2
GTIN	4029547011931
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Rýchle a presné infračervené teplomery s pohodlnou navigáciou v menu ikonami a joystickom. Optika 50:1 umožňuje bezpečné merania aj z veľkej vzdialenosti. Štvorbodový laser zobrazuje presný rozsah merania a zabraňuje chybným meraniam.

- **Automaticky prispôsobiteľný emisný stupeň v spojení s povrchovým snímačom č. 474120 veľ. OF.**
- **Online meranie v spojení s bezplatne dostupným softvérom.**
- **Pamäť pre 200 nameraných hodnôt, ako aj 20 hodnôt emisného stupňa.**
- **Prepínateľné osvetlenie displeja.**
- **Optický a akustický alarm pri prekročení hraničnej hodnoty.**

S rozšíreným rozsahom merania do 1 500 °C.

Použitie:

S rozšíreným rozsahom merania do 1 500 °C.

Rozsah balenia:

Vrátane 3 batérií č. 081561 veľ. LR6 a kalibračného protokolu.

Zvláštne príslušenstvo:

Merací snímač č. 474120 veľ. OF, softvér EasyClimate bezplatne dostupný na stiahnutie.

Technický opis

Optika	50: 1
Najväčšia prípustná chyba zvyšného rozsahu merania	$\pm 2,0 \text{ }^\circ\text{C} / \pm 1 \text{ } \% \text{ v. Mw.}$
Dĺžka	193 mm
Hmotnosť	514 g
Rozsah merania	-10 - 1500 $^\circ\text{C}$
Rozlíšenie infračervené	0,1 (-10 až +999,9 $^\circ\text{C}$); 1 (+1000 až +1500 $^\circ\text{C}$) $^\circ\text{C}$
Emisivita nastaviteľná	0,1 - 1
Šírka	166 mm
Výška	63 mm
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet Laserových bodov	4
Kalibrácia	I5
Druh produktu	Teplomer a prístroj na meranie vlhkosti

Služby

Kalibrácia Infračervený teplomer Typ A	027600 A
Kalibrácia DAkkS Infračervený teplomer Typ A	027610 A

Príslušenstvo

Teplotný snímač typu K Typ OF	474120 OF
-------------------------------	-----------