



Teplomer s teplotným čidlom, Typ: T2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474080 T2
GTIN	4029547008375
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Mini teplomer vo vreckovom formáte.

Vysoká presnosť (teplotné články typu K).

Patentovaná výkyvná hlava (180°). Teplotná tyč s krížovým povrchovým čidlom. Pružný priecny pás sa prispôsobí každému povrchu.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacieho klipu, 3 batérií č. 081561 veľ. LR3.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba (-50,0 až 99,9 °C)	±1 °C
Čas odozvy t_{99}	5 s
Najväčšia prípustná chyba zvyšného rozsahu merania	±1 %
Dĺžka rúry snímača	150 mm
Ø rúry snímača	12 mm
Merané veličiny	°C/°F

Životnosť batérií cca.	1000 h
Rozlíšenie	0,1 °C
Rozsah merania	-50 až +350, krátkodobo až 500 °C
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Počet obsiahnutých batérií	3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Teplomer

Služby

KalibráciaSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A	027520 A
--	----------

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------