



Záznamník údajov s USB dokovacou stanicou, Typ: 174H



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474200 174H
GTIN	4029547010835
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Praktické záznamníky údajov s displejom. Vnútoraná pamäť pre 16 000 nameraných hodnôt. Vysoká presnosť údajov aj pri prázdnej batérii.

Merací takt nastaviteľný medzi 1 min. a 24 hod. Výdrž batérie >1 rok (merací takt 15 min., 25 °C).

USB rozhranie (dokovacia stanica) umožňuje rýchlu a jednoduchú konfiguráciu záznamníkov, ako aj prečítanie nameraných údajov. Aj s meraním a ukladaním relatívnej vlhkosti.

Rozsah balenia:

Vrátane držiaka na stenu, 2 batérií č. 081560 veľ. CR2032 a kalibračného protokolu.

Naviac dokovacia stanica s USB pripojovacím káblom. Softvér ComSoft Basic V5 k dispozícii na bezplatné stiahnutie.

Technický opis

Šírka	38 mm
Merací rozsah Teplota	-20 - 70 °C
Dĺžka	60 mm
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť	±3 %
Výška	18,5 mm

Najväčšia prípustná chyba Teplota	±0,5 °C
Kalibrácia	I6
Merací rozsah relatívna vlhkosť	0 - 100 %
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozhranie	USB rozhranie
Pamäť stroja	16000 nameraných hodnôt
Druh produktu	Záznamník údajov

Služby

Kalibrácia Teplomer a vlhkomer Typ A	027660 A
Kalibrácia DAkkS Teplomer a vlhkomer Typ A	027670 A

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------