

**HOLEX****Vnútorná upínacia skrutka sada 5 kusov, Ø napnutia: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434825 6
GTIN	4045197606235
Trieda položky	42C

**Popis****Popis:**

- **Vnútorná upínacia skrutka z nehrdzavejúcej ocele (1.4301/1.4305).**
- **Inovatívne riešenie na rýchle a jednoduché upevnenie valcových komponentov (napr. odchýlkomerov, okrúhlych tyčí alebo rúrkových profilov).**
- **Jednoduchým uvoľnením alebo utiahnutím vnútorného mikrometra sa takéto komponenty dajú ľahko upnúť a opäť uvoľniť.**
- **Vďaka valcovému otvoru vo vnútornej upínacej skrutke možno dĺžku výčnelku upínaného komponentu plynule meniť.**

**Funkcia:**

Vnútorná upínacia skrutka sa jednoduchým metrickým závitom zaskrutkuje do ľubovoľného prípravku, až bude hlava vnútornej upínacej skrutky priliehať k rovnej ploche prípravku. Pri trochu väčšom utiahnutí skrutky sa teraz navzájom presúva závit vnútornej upínacej skrutky a závit v prípravku. Z dôvodu špeciálnej konštrukcie vnútornej upínacej skrutky týmto dôjde k jej miernemu a úplne zvrátnému rozťahnutiu. Toto ľahké rozťahnutie postačuje sa také zmenšenie priemeru vnútornej upínacej skrutky, aby boli vnútri ležiace komponenty rovnomerne a stredovo upnuté. Priemer vnútornej upínacej skrutky je konštrukčne ovplyvniteľný, ako aj vznikajúci tlak. Dosiahnu sa ťahové sily do 2 000 N.

**Použitie:**

- **Meracia technika: Rýchle a jednoduché upínanie odchýlkomerov do meracích prípravkov.**
- **Výroba strojov: Upínacie zariadenie na valcové predmety.**
- **Snímacia technika: Riešenie na upevnenie na rovný povrch.**

**Rozsah balenia:**

Sada pozostáva z 5 upínacích skrutiek.

## Technický opis

Rozmer cez steny W	13 mm
Závit výška H <sub>2</sub>	10 mm
Ø napnutia	6 mm
Hlava skrutky Šesťhran Výška H <sub>1</sub>	5 mm
Závit M	M10
Druh produktu	Vnútorná upínacia skrutka