

Mahr**Indukčný snímač na meranie dĺžky, Typ: 2004M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434760 2004M
GTIN	4059192055042
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Indukčný dotykový snímač na meranie dĺžky, ktorý je kompatibilný s polmostami Mahr alebo Tesa. Veľmi robustný, guľôčkovo vedený a tienový pomocou zliatiny nikla a železa proti vplyvom EMK. Veľmi vysoká linearita v celom rozsahu merania. Kábel je možné zalomiť priloženou krytkou. Šikmý uzáver pre radiálny výstup kábla.

Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Univerzálne použiteľné pre všetky vysoko presné meracie práce, najmä vo výrobe a dielni.

Rozsah balenia:

Vrátane návodu na obsluhu, pripájacieho kábla (2,5 m).

Zvláštne príslušenstvo:

Pružiny na meranie sily, predlžovací kábel.

Technický opis

Meracia sila na elektrickom nulovom bode	0,75 ±0,15 N
Odchýlka linearity pri ±1,0 mm	1,5 µm
Rozsah merania	±2 mm
Kompatibilita	Mahr
Opakovateľnosť	0,1 µm
Odchýlka linearity pri ±0,5 mm	0,4 µm
Označenie výrobcu	P 2004M

Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Snímač

Príslušenstvo

Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25