



## Merací prístroj hladiny hluku, Typ: 815



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474300 815
GTIN	4029547001864
Trieda položky	47B

### Popis

**Prevedenie:**

Merací prístroj hladiny hluku triedy presnosti 2 podľa IEC 60942.

**Funkcia:**

Vyhodnotenie frekvencie podľa charakteristiky A a C; aktuálna nameraná hodnota; čiastkové rozsahy merania; časové vyhodnotenie (prepínateľný: FAST 125 ms/SLOW 1 s); pamäť min./max.

**Použitie:**

Ideálny prístroj pre pracovné dni, či klimatizačná alebo vykurovacia technika, meranie hluku stroja alebo hluku na spaľovacích zariadeniach.

Tento merací prístroj na meranie hladín hluku v rozsahu 32 – 130 decibelov pokrýva väčšinu oblastí použitia. Pritom je 30 decibelov porovnateľných s tikotom hodínok a 130 decibelov s motorom lietadla vo vzdialenosti 25 m. Vyhodnotenie frekvencie charakteristiky A pritom zodpovedá vnímaniu akustického tlaku ľudského ucha, naproti tomu charakteristika C pri hodnotení zohľadňuje nízkofrekvenčný podiel zvuku. Práve na pracovisku je merací prístroj na meranie decibelov nevyhnutný, pretože sa často aj pri kancelárskych pracovných miestach nerozpoznáva, aké vysoké sú reálne emisie hluku – a preto ani nie je možné proti nim zakročiť.

**Rozsah balenia:**

Vrátane mikrofónu, ochrany proti vetru, skrutkovaču na kalibráciu a batérie č. 081561 veľ. 6LR61.

**Upozornenie:**

**Kalibrátor** hladiny hluku na vyžiadanie.

## Technický opis

Označenie výrobcu	815
Výška	43 mm
Rozsah merania	32 - 130 dB(A)
Šírka	55 mm
Dĺžka	255 mm
Hmotnosť	195 g
Najväčšia prípustná chyba	±1,0 dB(A)
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	I12
Druh produktu	Merače hladiny zvuku

## Služby

KalibráciaMerací prístroj hladiny hluku Typ S	029120 S
---	----------