



Záznamník údajov bez USB dokovacej stanice, Typ: 174T



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474201 174T
GTIN	4029547010798
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Praktické záznamníky údajov s displejom. Vnútoraná pamäť pre 16 000 nameraných hodnôt. Vysoká presnosť údajov aj pri prázdnej batérii.

Merací takt nastaviteľný medzi 1 min. a 24 hod. Výdrž batérie >1 rok (merací takt 15 min., 25 °C). USB rozhranie (dokovacia stanica) umožňuje rýchlu a jednoduchú konfiguráciu záznamníkov, ako aj prečítanie nameraných údajov.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane držiaka na stenu, 2 batérií č. 081560 veľ. CR2032 a kalibračného protokolu.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Dĺžka	60 mm
Šírka	38 mm

Výška	18,5 mm
Najväčšia prípustná chyba Teplota	±0,5 °C
Merací rozsah Teplota	-30 - 70 °C
Kalibrácia	I9
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Pamäť stroja	16000
Druh produktu	Záznamník údajov

Služby

Kalibrácia DAkkSTEplomer a vlhkomer Typ A	027670 A
KalibráciaMeracie zariadenie teploty v miestnosti Typ B	027650 B

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------