

HOLEX**Vnútorná upínacia skrutka sada 5 kusov, Ø napnutia: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434825 10
GTIN	4045197606259
Trieda položky	42C

Popis**Popis:**

- **Vnútorná upínacia skrutka z nehrdzavejúcej ocele (1.4301/1.4305).**
- **Inovatívne riešenie na rýchle a jednoduché upevnenie valcových komponentov (napr. odchýlkomerov, okrúhlych tyčí alebo rúrkových profilov).**
- **Jednoduchým uvoľnením alebo utiahnutím vnútorného mikrometra sa takéto komponenty dajú ľahko upnúť a opäť uvoľniť.**
- **Vďaka valcovému otvoru vo vnútornej upínacej skrutke možno dĺžku výčnelku upínaného komponentu plynule meniť.**

Funkcia:

Vnútorná upínacia skrutka sa jednoduchým metrickým závitom zaskrutkuje do ľubovoľného prípravku, až bude hlava vnútornej upínacej skrutky priliehať k rovnej ploche prípravku. Pri trochu väčšom utiahnutí skrutky sa teraz navzájom presúva závit vnútornej upínacej skrutky a závit v prípravku. Z dôvodu špeciálnej konštrukcie vnútornej upínacej skrutky týmto dôjde k jej miernemu a úplne zvrätnému rozťahnutiu. Toto ľahké rozťahnutie postačuje sa také zmenšenie priemeru vnútornej upínacej skrutky, aby boli vnútri ležiace komponenty rovnomerne a stredovo upnuté. Priemer vnútornej upínacej skrutky je konštrukčne ovplyvniteľný, ako aj vznikajúci tlak. Dosiahnu sa ťahové sily do 2 000 N.

Použitie:

- **Meracia technika: Rýchle a jednoduché upínanie odchýlkomerov do meracích prípravkov.**
- **Výroba strojov: Upínacie zariadenie na valcové predmety.**
- **Snímacia technika: Riešenie na upevnenie na rovný povrch.**

Rozsah balenia:

Sada pozostáva z 5 upínacích skrutiek.

Technický opis

Závit výška H ₂	12 mm
Rozmer cez steny W	17 mm
Ø napnutia	10 mm
Hlava skrutky Šesťhran Výška H ₁	5 mm
Závit M	M14×1,5
Druh produktu	Vnútorná upínacia skrutka