



Záznamník údajov bez USB dokovacej stanice, Typ: 174H



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474201 174H
GTIN	4029547010804
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Praktické záznamníky údajov s displejom. Vnútoraná pamäť pre 16 000 nameraných hodnôt. Vysoká presnosť údajov aj pri prázdnej batérii.

Merací takt nastaviteľný medzi 1 min. a 24 hod. Výdrž batérie >1 rok (merací takt 15 min., 25 °C). USB rozhranie (dokovacia stanica) umožňuje rýchlu a jednoduchú konfiguráciu záznamníkov, ako aj prečítanie nameraných údajov. Aj s meraním a ukladaním relatívnej vlhkosti.

Rozsah balenia:

Vrátane držiaka na stenu, 2 batérií č. 081560 veľ. CR2032 a kalibračného protokolu.

Technický opis

Merací rozsah Teplota	-20 - 70 °C
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť	±3 %
Najväčšia prípustná chyba Teplota	±0,5 °C
Dĺžka	60 mm
Šírka	38 mm

Výška	18,5 mm
Kalibrácia	I6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Pamäť stroja	16000
Druh produktu	Záznamník údajov

Služby

Kalibrácia Teplomer a vlhkomer Typ A	027660 A
Kalibrácia DAkkS Teplomer a vlhkomer Typ A	027670 A

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------