

HOLEX**Analógový hĺbkomer s číselníkom, Rozsah merania: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434805 10
GTIN	4045197234124
Trieda položky	42C

Popis**Prevedenie:**

Kalený mostík s jemne lapovanou dosadacou plochou. Upínacie klieštiny zaisťujú bezpečné upnutie odchýlkomera. **Odchýlkomer s ľavobežným škálovaním – možnosť priameho odčítania hĺbky merania.** Hĺbku merania je možné zväčšiť rôzne dlhými snímacími čapmi (pozri č. 434920).

Rozsah balenia:

Vrátane číselníkového meradla č. 434807 veľ. 10 resp. 30.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre meraciu sondu č. 434920.

Technický opis

Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Rozsah merania	10 mm
Ø odchýlkomera	58 mm
Most šírka	16 mm

Most Dĺžka	80 mm
Ø upínacieho čapu	4 mm
Kalibrácia	C1
Kalibrácia	C8
Rozpätie odchýlky f_e	15 μ m
Hodnota stupnice	0,01 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Hĺbkomer

Služby

KalibráciaMerací mostík Typ B	023360 B
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Ryhovaná matica Závit M14X0,5	434806 M14X0,5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20

Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30