

HOLEX**Analógový hĺbkomer s číselníkom, Rozsah merania: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434805 30
GTIN	4031452161892
Trieda položky	42C

Popis**Prevedenie:**

Kalený mostík s jemne lapovanou dosadacou plochou. Upínacie klieštiny zaisťujú bezpečné upnutie odchýlkomera. **Odchýlkomer s ľavobežným škálovaním – možnosť priameho odčítania hĺbky merania.** Hĺbku merania je možné zväčšiť rôzne dlhými snímacími čapmi (pozri č. 434920).

Rozsah balenia:

Vrátane číselníkového meradla č. 434807 veľ. 10 resp. 30.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre meraciu sondu č. 434920.

Technický opis

Kalibrácia	C1
Kalibrácia	C8
Most Dĺžka	80 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm

Most Šírka	16 mm
Rozsah merania	30 mm
Ø upínacieho čapu	5 mm
Rozpätie odchýlky f_e	20 μ m
Ø odchýlkomera	58 mm
Hodnota stupnice	0,01 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Hĺbkomer

Služby

KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30
Kalibrácia DAKKČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100
KalibráciaMerací mostík Typ B	023360 B

Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 30	434807 30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Ryhovaná matica Závit M14X0,5	434806 M14X0,5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15