



## Prístroj na meranie teploty vzduchu a infračerveného žiarenia, Typ: 810



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474260 810
GTIN	4029547008320
Trieda položky	47B

### Popis

#### Prevedenie:

Praktické, jednoducho ovládateľné prístroje s kvalitnými dlhodobostabilnými snímačmi. Funkcia zastavenia Hold, pamäť min./max. a podsvietenie displeja pre pohodlné odčítanie nameraných hodnôt.

#### Rozsah balenia:

Vrátane protokolu o skúške, ochranej krytky, puzdra na opasok a 2 batérií č. 081561 veľ. LR3.

### Technický opis

Najväčšia prípustná chyba Infračervený	±2 °C
Optika	6: 1
Dĺžka	119 mm
Šírka	46 mm
Merací rozsah Infračervený	-30 - 300 °C
Výška	25 mm

Najväčšia prípustná chyba Vzduch	±0,5 °C
Merací rozsah Vzduch	-10 - 50 °C
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	I5
Kalibrácia	I9
Druh produktu	Teplomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSTeplomer a vlhkomer Typ A	027670 A
Kalibrácia DAkkSInfračervený teplomer Typ A	027610 A
KalibráciaMeracie zariadenie teploty v miestnosti Typ B	027650 B
KalibráciaInfračervený teplomer Typ A	027600 A

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------