



## Teplotný snímač typu K, Typ: EF



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474120 EF
GTIN	4029547003509
Trieda položky	47B

### Popis

#### Upozornenie:

Ďalšie snímače teploty na vyžiadanie.

### Technický opis

Typ snímača	zapichovací snímac
Čas odozvy $t_{99}$	7 s
Rozsah merania	-60 – 400 °C
Najväčšia prípustná chyba	trieda 2
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Kalibrácia	I7
Druh produktu	Teplotný senzor

### Služby

Kalibrácia DAkkSSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A

027540 A

KalibráciaSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A

027520 A