

Mahr**Presný odchýlkomer, \pm rozsah merania / odčítanie: 50/1 μ m**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434674 50/1
GTIN	4059192014100
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

V zaфіре uloženy, do seba uzavretý merací mechanizmus, mimoriadne robustný, navrhnutý pre výrobnú oblasť.

Malá obrátená vôľa vďaka guľôčkovo vedenému meraciemu čapu bez vôle.

Odolný voči bočným silám.

Teleso z jedného kusu pre maximálnu stabilitu a presnosť.

Ochrana proti nárazom prenosovou páčkou, ktorá sa zdvihne pri preťažení.

Konštantná meracia sila vďaka torznej tyči.

Veľký voľný zdvih pre pohodlné vloženie obrobkov. Pripojiteľné zdvíhacie tlačidlo alebo drôťový zdvíhač (špeciálne príslušenstvo).

Dobre čitateľná stupnica.

2 tolerančné značky na prednastavenie povolenej odchýlky.

Popis:

Tolerančné značky

Prípojka

pre drôtené zdvíhadlo č. 434930

Presné nastavenie

Aretácia (nulová poloha).

Použitie:

Ako porovnávací merací prístroj pre sériovú ako aj samostatnú kontrolu.

Zvláštne príslušenstvo:

Drôtové zdvíhadlo č. 434930.

Technický opis

± rozsah merania	50 µm
Voľný zdvih	2,8 mm
Odčítanie	1 µm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Výška	20 mm
Kalibrácia	C3
Meracia sila	1 N
Šírka	63 mm
Dĺžka	95 mm
Norma	DIN 879
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Presný odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Presný odchýlkomer Typ FZ	023180 FZ
Kalibrácia DAkkSPresný odchýlkomer Typ FZ	023190 FZ

Príslušenstvo

Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3

Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6

Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Zdvihátko Dĺžka 140	434930 140
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Zdvihátko Dĺžka 500	434930 500
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90