



Úchýlkomer s ľavobežnou stupnicou, Rozsah merania: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434807 10
GTIN	4031452160758
Trieda položky	46C

Popis

Prevedenie:

Presné odchýlkomery s kovovým telesom, upínacia stopka s \varnothing 8 mm h6, kalené a brúsené. S **ľavobežným škálovaním** na použitie s mostíkmi na meranie hĺbky a vnútornými presnými meracími prístrojmi.

Vhodné pre:

Hĺbkomery č. 434805. Presné vnútorné meracie prístroje c. 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 a 435125.

Technický opis

Hodnota stupnice	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 10 mm
\varnothing puzdra	57 mm
Meracia sila	0,7 - 1,4 N
Kalibrácia	C1

Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Norma	Výrobná norma
Ø odchýlkomera	58 mm
Ø upínacieho čapu	4 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10

Príslušenstvo

Sklíčko odchýlkomeru Typ 40	432010 40
-----------------------------	-----------