



Záznamník údajov, Typ: 175T2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Robustné, kompaktné 2-kanálové záznamníky údajov s veľkým podsvieteným displejom. Vnútorňá pamäť na 1 milión nameraných hodnôt. Vysoká bezpečnosť dát aj pri prázdnej batérii. Nastaviteľný takt merania medzi 10 sekundami a 24 hodinami. Životnosť batérie ≥ 3 roky (takt merania 15 min., 25 °C). Dve štandardné rozhrania (Mini-USB a SD karta) pre jednoduché programovanie a odčítanie dát záznamníka údajov priamym pripojením k počítaču. Pripojenie pre 1 externý teplotný snímac (typ NTC).

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane držiaka na stenu, zámku, 3 batérií č. 081561 veľ. LR3 a kalibračného protokolu, softvéru ComSoft Basic V5 k dispozícii na stiahnutie zdarma.

Zvláštne príslušenstvo:

USB kábel 474183 veľ. USB. Teplotný snímac (typ NTC) na vyžiadanie.

Technický opis

Výška	30 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Merací rozsah Teplota (externý snímač)	-40 – 120 °C
Šírka	55 mm
externý typ snímača	NTC
Označenie výrobcu	175 T2
Najväčšia prípustná chyba Teplota (interný snímač)	±0,5 °C
Najväčšia prípustná chyba Teplota (externý snímač)	±0,3 °C
Merací rozsah Teplota (interný snímač)	-35 - 55 °C
Dĺžka	89 mm
Kalibrácia	I9
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozhranie	USB rozhranie
Druh produktu	Záznamník údajov

Služby

KalibráciaMeracie zariadenie teploty v miestnosti Typ B	027650 B
Kalibrácia DAkkSTEplomer a vlhkomer Typ A	027670 A

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Teplotný senzor Typ NTC	474170 NTC
USB kábel Typ USB	474183 USB