



## Merací prístroj vlhkosti materiálu, Typ: 606-2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474262 606-2
GTIN	4029547008306
Trieda položky	47B

### Popis

#### Použitie:

Presné meranie vlhkosti materiálu uloženými charakteristikami pre rôzne druhy dreva (napr. buk, smrek, dub. . a rôzne materiály (napr. betón, tehly, sadra...) . .). Prídavné meranie teploty a vlhkosti okolitého vzduchu (výpočet rosného bodu).

### Technický opis

Najväčšia prípustná chyba Teplota	$\pm 0,5$ °C
Kalibrácia	I6
Merací rozsah Teplota	-10 - 50 °C
Dĺžka	119 mm
Merací rozsah relatívna vlhkosť	0 - 55 %
Výška	25 mm
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť	$\pm 1$ %
Šírka	46 mm

Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Merací prístroj vlhkosti materiálu

### Služby

Kalibrácia Teplomer a vlhkomer Typ A	027660 A
Kalibrácia DAkkS Teplomer a vlhkomer Typ A	027670 A

### Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------