

HOLEX**Súprava paralelných podložiek****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366752
GTIN	4045197559388
Trieda položky	32D

Popis**Prevedenie:**

Brúsené v pároch, tvrdosť 60 HRC.

Presnosť: tolerancia výšky $\pm 0,01$ mm, tolerancia šírky $\pm 0,02$ mm.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Technický opis

Dĺžka	160 mm
Šírka	8 mm
Výška	36 mm
Výška	32 mm
Výška	25 mm
Výška	22 mm
Výška	38 mm
Výška	28 mm

Výška	17 mm
Výška	12 mm
Počet líšt	8 Pár
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366752 veľ. 160×8 Šírka 38	366765 38
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366752 veľ. 160×8 Šírka 28	366765 28
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366752 veľ. 160×8 Šírka 32	366765 32
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366752 veľ. 160×8 Šírka 36	366765 36
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366752 veľ. 160×8 Šírka 17	366765 17
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366752 veľ. 160×8 Šírka 22	366765 22
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366752 veľ. 160×8 Šírka 25	366765 25
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366752 veľ. 160×8 Šírka 12	366765 12