



Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou, Rozsah merania: 30



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434807 30
GTIN	4031452160765
Trieda položky	46C

Popis

Prevedenie:

Presné odchýlkomery s kovovým telesom, upínacia stopka s \varnothing 8 mm h6, kalené a brúsené. S **ľavobežným škálovaním** na použitie s mostíkmi na meranie hĺbky a vnútornými presnými meracími prístrojmi.

Vhodné pre:

Hĺbkomery č. 434805.

Technický opis

Hodnota stupnice	0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
\varnothing puzdra	57 mm
Kalibrácia	C1
Meracia sila	0,8 - 1,6 N
Rozsah merania	0 - 30 mm

Norma	Výrobná norma
Ø upínacieho čapu	5 mm
Ø odchýlkomera	58 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30

Príslušenstvo

Sklíčko odchýlkomeru Typ 58	432010 58
-----------------------------	-----------