



Záznamník údajov, Typ: 175T3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Robustné, kompaktné 2-kanálové záznamníky údajov s veľkým podsvieteným displejom. Vnútorňá pamäť na 1 milión nameraných hodnôt. Vysoká bezpečnosť dát aj pri prázdnej batérii. Nastaviteľný takt merania medzi 10 sekundami a 24 hodinami. Životnosť batérie ≥ 3 roky (takt merania 15 min., 25 °C). Dve štandardné rozhrania (Mini-USB a SD karta) pre jednoduché programovanie a odčítanie dát záznamníka údajov priamym pripojením k počítaču. Pripojenie pre 2 externé teplotné snímače (typ K a T) c. 474120, 474140 alebo 474150.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane držiaka na stenu, zámku, 3 batérií č. 081561 veľ. LR3 a kalibračného protokolu, softvéru ComSoft Basic V5 k dispozícii na stiahnutie zdarma.

Zvláštne príslušenstvo:

USB kábel 474183 veľ. USB.

Technický opis

Označenie výrobcu	175 T3
Šírka	54 mm
Najväčšia prípustná chyba Teplota (externý snímač)	±0,5 (-50 až +70) °C
Dĺžka	96 mm
Merací rozsah Teplota (externý snímač)	-50 až +1000 (typ K); -50 až +400 (typ T) °C
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
externý typ snímača	K a T
Výška	29 mm
Kalibrácia	I8
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozhranie	USB rozhranie
Druh produktu	Záznamník údajov

Služby

Kalibrácia DAkkSZariadenie na zobrazenie teploty Počet vstupov 1	027510 1
KalibráciaZariadenie na zobrazenie teploty Počet vstupov 1	027500 1

Príslušenstvo

Vstavaný snímač typu K Typ EB	474140 EB
USB kábel Typ USB	474183 USB
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Pružný pár teplotných snímačov, sklenená tkanina typu K Dĺžka 1500	474150 1500
Teplotný snímač typu K Typ OF	474120 OF

Teplotný snímač typu K Typ EF

474120 EF