

**Mahr****Presný odchýlkomer,  $\pm$  rozsah merania / odčítanie: 250/10 $\mu$ m**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434674 250/10
GTIN	4059192014025
Trieda položky	43A

## Popis

### Prevedenie:

**V zaфіре uloženy, do seba uzavretý merací mechanizmus, mimoriadne robustný, navrhnutý pre výrobnú oblasť.**

Malá obrátená vôľa vďaka guľôčkovo vedenému meraciemu čapu bez vôle.

### **Odolný voči bočným silám.**

Teleso z jedného kusu pre maximálnu stabilitu a presnosť.

### **Ochrana proti nárazom prenosovou páčkou, ktorá sa zdvihne pri preťažení.**

**Konštantná meracia sila** vďaka torznej tyči.

**Veľký voľný zdvih** pre pohodlné vloženie obrobkov. Pripojiteľné zdvíhacie tlačidlo alebo drôtový zdvíhač (špeciálne príslušenstvo).

### **Dobre čitateľná stupnica.**

**2 tolerančné značky** na prednastavenie povolenej odchýlky.

### Popis:

#### **Tolerančné značky**

#### **Prípojka**

pre drôtené zdvíhadlo č. 434930

#### **Presné nastavenie**

Aretácia (nulová poloha).

#### **Použitie:**

Ako porovnávací merací prístroj pre sériovú ako aj samostatnú kontrolu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drôtové zdvíhadlo č. 434930.

## Technický opis

Voľný zdvih	2,5 mm
Kalibrácia	C3
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Meracia sila	1 N
Šírka	63 mm
± rozsah merania	250 µm
Odčítanie	10 µm
Dĺžka	95 mm
Výška	20 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Presný odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Presný odchýlkomer Typ FZ	023180 FZ
Kalibrácia DAkkSPresný odchýlkomer Typ FZ	023190 FZ

## Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60

Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Zdvihátko Dĺžka 140	434930 140
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Zdvihátko Dĺžka 500	434930 500
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10