

Mahr**Presný úchylkomer Gross-Millimes, \pm rozsah merania / odčítanie: 120/1 μ m**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434675 120/1
GTIN	4059192014711
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

V zaфіре uložení, do seba uzavretý merací mechanizmus, mimoriadne robustný, navrhnutý pre výrobnú oblasť.

Malá obrátená vôľa vďaka guľôčkovo vedenému meraciemu čapu bez vôle.

Odolný voči bočným silám.

Teleso z jedného kusu pre maximálnu stabilitu a presnosť.

Ochrana proti nárazom prenosovou páčkou, ktorá sa zdvihne pri preťažení.

Konštantná meracia sila vďaka torznej tyči.

Veľký voľný zdvih pre pohodlné vloženie obrobkov. Pripojiteľné zdvíhacie tlačidlo alebo drôtový zdvíhač (špeciálne príslušenstvo).

Dobre čitateľná stupnica.

2 tolerančné značky na prednastavenie povolenej odchýlky.

Mechanický presný odchýlkomer **Groß-Millimes**. Veľmi veľké konštrukčné rozmery, vďaka tomu veľmi dobre čitateľný ciferník.

Použitie:

Ako porovnávací merací prístroj pre sériovú ako aj samostatnú kontrolu.

Rozsah balenia:

Vrátane drôtového zdvíhadla.

Technický opis

Kalibrácia	C3
Voľný zdvih	4 mm
Šírka	125 mm
Odčítanie	1 μm
\varnothing upínacej stopky h6	28 mm
Meracia sila	3,5 N
Výška	34 mm
Dĺžka	212 mm
\pm rozsah merania	120 μm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Presný odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Presný odchýlkomer Typ FZ	023180 FZ
Kalibrácia DAkkSPresný odchýlkomer Typ FZ	023190 FZ

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Zdvihátko Dĺžka 500	434930 500
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Zdvihátko Dĺžka 140	434930 140
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4

Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24