

Mitutoyo**Digitálno-analógový číselník Odčítanie 0,0005 mm, Rozsah merania: 30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434651 30
GTIN	4946368500324
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Bezchybné odčítanie vďaka veľkoplošnému digitálnemu a dodatočnému analógovému zobrazeniu. **Vďaka sieťovej prevádzke vhodné pre trvalé merania.** Stabilné teleso; presne uložená snímacia tyč.

Funkcia:

- **Zmena farby pri prekročení tolerancie.**
- **Podržaná hodnota MAX./ MIN.**
- **Pamäť maximálnej hodnoty (bez hľadania bodu zvratu).**
- **Zobrazenie nulového bodu, napr. pre merania tolerancie.**
- **Prepnutie smeru merania.**
- **Možnosť ovládania z externého zariadenia a prenosu údajov do externého zariadenia.**
- **Dialkové ovládanie (osobitné príslušenstvo).**

Rozsah balenia:

Vrátane napájacieho kábla, sieťového adaptéra 220 V / 9 V / 500 mA.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498430, diaľkové ovládanie, Digimatic Presetter.

Technický opis

Kalibrácia	C1
Meracia sila	≤ 2 N
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,0015 mm
Odčítanie voliteľné	0,001 / 0,0005 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30

Príslušenstvo

Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30

Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Pripojovací kábel Typ D2	498430 D2
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25

Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Pripojovací kábel Typ USB2	498430 USB2
Pripojovací kábel Typ D1	498430 D1
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Výkyvný dotyk	434912