



Zásuvná indukčná sonda na meranie dĺžky, Typ: 1300TA



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434750 1300TA
GTIN	4059192016470
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Indukčný dotykový snímač na meranie dĺžky, ktorý je kompatibilný s polmostami Mahr alebo Tesa. Veľmi robustný, guľôčkovo vedený a tienový pomocou zliatiny nikla a železa proti vplyvom EMK. Veľmi vysoká linearita v celom rozsahu merania. Kábel je možné zalomiť priloženou krytkou. Pripojenie stlačeného vzduchu 90°.

Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Univerzálne použiteľné pre všetky vysoko presné meracie práce, najmä vo výrobe a dielni. So zásuvným pripojením priamo na snímači – ideálne pre meracie prístroje.

Rozsah balenia:

Vrátane návodu na obsluhu, pripájacieho kábla (2,5 m).

Zvláštne príslušenstvo:

Pružiny na meranie sily, predlžovací kábel.

Technický opis

Meracia sila na elektrickom nulovom bode	0,75 ±0,15 N
Opakovateľnosť	0,1 µm
Kompatibilita	TESA
Rozsah merania	±2 mm
Odchýlka linearity pri ±0,5 mm	1 µm
Odchýlka linearity pri ±1,0 mm	3 µm

Označenie výrobcu	P 1300TA
Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Snímač