

Garant
Kompaktný upínač, Typ: 47

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370142 47
GTIN	4045197602497
Trieda položky	31L

Popis
Prevedenie:

Puzdro a prítlačné rameno z tvrdenej ušľachtilej ocele, vďaka tomu vysoká zaťažiteľnosť. Prítlačný prvok uložený na guľôčke s pružinou je možné vymeniť rýchlo a bez použitia náradia. Ochrana pred vnútorným znečistením špeciálnym polyamidovým tesnením.

Výhoda:

Kompaktný dizajn, približne o 30 % menší ako porovnateľné modely. Časovo úsporné automatické upínanie a uvoľňovanie.

Môžu sa použiť skrutky s valcovou hlavou (M10 / M12) štandard DIN 912.

Zvláštne príslušenstvo:

Č. 370350 upínací kľúč, č. 370430 prítlačné prvky.

Technický opis

maximálna upínacia sila	16 kN
Prítlačné rameno r	75 mm
Vykladanie A	47 mm
Výška upínania S	-1 - 90 mm
Upevňovací otvor pre cylindrické skrutky DIN 912	M10/M12

Výška H	81 mm
Šírka B	35 mm
Dĺžka L	95 mm
Maximálny ťahovací moment	105 Nm
Druh produktu	Kompaktný upínač

Príslušenstvo

Výškový podstavec pre kompaktný upínač Typ 80	370145 80
Upínací kľúč OK 11 pre Monobloc, Duo a náradie na napínanie reťaze	370350
Tlačný člen Typ č. 5	370430 5
Tlačný člen Typ č. 1	370430 1
Tlačný člen Typ č. 2	370430 2
Tlačný člen Typ č. 4	370430 4
Tlačný člen Typ č. 3	370430 3
Výškový podstavec pre kompaktný upínač Výška H 80	370146 80