

**Mahr**

**Páčkový úchylkomer s vodorovným číselníkom, dĺžka dotykového ramienka 14,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,4/28mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436355 0,4/28
GTIN	4059192013196
Trieda položky	43A

## Popis

### Prevedenie:

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

Páčkové meradlá s **horizontálnymi hodinami**.

**Mahr** – Meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľičkou z tvrdého kovu. Uloženie dotykového ramena s vidlicou z jedného kusu, preto veľmi presne lícuje, nemagnetické.

**Odcítanie 1/100 mm.**

### Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

### Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

### Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

**Upozornenie:**

**Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01** – rozpätie odchýlky 10 µm, celkové rozpätie odchýlky 13 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 µm. **Odčítanie 0,002/0,001** – rozpätie odchýlky 2 µm, celkové rozpätie odchýlky 4 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 2 µm.

**Technický opis**

Meracia sila	0,2 N
Ø puzdra	28 mm
Rozsah merania na smer	0,4 mm
Celkové rozpätie odchýlka $f_{ges}$	13 µm
Odčítanie	0,01 mm
Rozpätie odchýlky $f_e$	10 µm
Rozpätie chyby v reverzibilite $f_u$	3 µm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	14,5 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

**Služby**

Kalibrácia DAKKSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

**Príslušenstvo**

THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 1	436371 1
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 2R	436371 2R

Klíbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
Strediaci držiak Typ	436512
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 2	436371 2
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 3	436371 3