

Mahr

Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 14,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,1/40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436421 0,1/40
GTIN	4059192013653
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

Odčítanie 2/1 000 mm.

Mahr – Meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľičkou z tvrdého kovu. Uloženie dotykového ramena s vidlicou z jedného kusu, preto veľmi presne lícuje, nemagnetické.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, klbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Technický opis

Odčítanie	0,002 mm
Meracia sila	0,2 N
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	4 μ m
Rozpätie chyby v reverzibilite f_u	2 μ m
\varnothing puzdra	40 mm
Rozsah merania na smer	0,1 mm
Rozpätie odchýlky f_e	3 μ m
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
\varnothing upínacej stopky h_6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	14,5 mm
\varnothing meracej guľôčky	2 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

Príslušenstvo

THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm \varnothing meracej guľôčky 2R	436371 2R
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
Strediaci držiak Typ	436512
Náhradné sklo pre packový uchylkomer Vonkajší \varnothing 40	436328 40
Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer \varnothing stopky h_6 4	436311 4

Klíbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 1	436371 1
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 3	436371 3
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 2	436371 2
Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 8	436311 8