

HOLEX**Súprava pásov škárových mierok V nástennom držiaku, Typ: 0,01-0,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478440 0,01-0,25
GTIN	4045197524256
Trieda položky	42H

Popis**Prevedenie:**

15-dielna súprava v kovovom držiaku na stenu. Pásky škáromerov v plastových boxoch.

Obsah:

po 1 kotúci škáromeru c. 478502: 0,01 do 0,1 (0,01 stúpajúci)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacieho materiálu a držiaka škáromerov č. 478510.

Technický opis

Výška	110 mm
Dĺžka	330 mm
Hĺbka	100 mm
Norma	Výrobná norma
Druh produktu	Pásik škárových mierok

Príslušenstvo

Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,02	478502 0,02
--	-------------

Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,2	478502 0,2
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,08	478502 0,08
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,07	478502 0,07
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,15	478502 0,15
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,25	478502 0,25
Držiak na škárové mierky	478510
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,18	478502 0,18
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,1	478502 0,1
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,05	478502 0,05
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,04	478502 0,04
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,03	478502 0,03
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,01	478502 0,01
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,09	478502 0,09
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,12	478502 0,12
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m Hrúbka 0,06	478502 0,06