

**Mahr**

**Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 14,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,2/40mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436421 0,2/40
GTIN	4059192013677
Trieda položky	43A

## Popis

### Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

### Odčítanie 2/1 000 mm.

**Mahr** – Meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľičkou z tvrdého kovu. Uloženie dotykového ramena s vidlicou z jedného kusu, preto veľmi presne lícuje, nemagnetické.

### Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

### Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, klbový merací stojan č.359680.

### Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

## Technický opis

Rozsah merania na smer	0,2 mm
Rozpätie chyby v reverzibilite $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Rozpätie odchýlky $f_e$	3 $\mu\text{m}$
Celkové rozpätie odchýlka $f_{ges}$	5 $\mu\text{m}$
Meracia sila	0,15 N
$\varnothing$ puzdra	40 mm
Odčítanie	0,002 mm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
$\varnothing$ upínacej stopky $h_6$	8 mm
Dĺžka ramena sondy	14,5 mm
$\varnothing$ meracej guľôčky	2 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Páčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG

## Príslušenstvo

THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm $\varnothing$ meracej guľôčky 1	436371 1
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm $\varnothing$ meracej guľôčky 2	436371 2
Náhradné sklo pre packový uchylkomer Vonkajší $\varnothing$ 40	436328 40
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm $\varnothing$ meracej guľôčky 3	436371 3
Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer $\varnothing$ stopky $h_6$ 8	436311 8

Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 2R	436371 2R
Strediaci držiak Typ	436512
Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 4	436311 4
Kľbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120