

**Škárová mierka, mosadz, T2, Počet plieškov: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478210 20
GTIN	4045197207494
Trieda položky	42H

Popis**Prevedenie:**

Pružinovo tvrdé ocelové lístky so zreteľným popisom. Rovnomerne široké ocelové pliešky, sklápacie prostredníctvom nitového kľbu. Kónicky privádzané ocelové lístky. V poniklovanom puzdre, upínacie.

Škáromer s mosadznými lístkami. **Nemagnetický**, kónický, 100 mm dlhý, najväčšia šírka 12 mm, presnosť T2. **Škáromer.**

Technický opis

Počet plieškov	20
Hrúbka plieškov	0,05–1,0 (0,05 stúpajúci) mm
Dĺžka listu	100 mm
Norma	Výrobná norma
Tolerancia	T3
Presnosť	T2
Materiál	Mosadz
Druh produktu	Škáromer

