

**Kompaktný upínač Monobloc, Vykladanie A: 62mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370150 62
GTIN	4045197312884
Trieda položky	39K

**Popis****Prevedenie:**

Kompaktný upínač pre kolmé stlačenie

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Pozri č. 370350 – 370560.**

**Upozornenie:**

Upevňovacie skrutky č. 370450 – 370470 nie sú súčasťou dodávky.

**Technický opis**

Výška upínania S	-8 - 102 mm
Vykladanie A	62 mm
maximálna upínacia sila	12 kN
Výška H	89 mm
Šírka B	40 mm
Dĺžka L	108 mm
Maximálny ťahovací moment	80 Nm
Séria	monobloc

Druh produktu

Kompaktný upínač

---

## Príslušenstvo

Upínací klúč OK 11 pre Monobloc, Duo a náradie na napínanie reťaze

370350