

GIROD

Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 36,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,25/29mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	436220 0,25/29
GTIN	2050001058461
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

Páčkové odchýlkomery s **dlhým dotykovým ramenom. Odčítanie 1/100.**

GIROD – meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľôčkou z tvrdého kovu. Robustné teleso, odolné voči magnetickým poliam. **Vyrobené vo Švajčiarsku.**

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Technický opis

Rozpätie odchýlky f_e	10 μm
\varnothing puzdra	29 mm
Rozpätie chyby v reverzibilite f_u	3 μm
Odčítanie	0,01 mm
Meracia sila	0,07 N
Rozsah merania na smer	0,25 mm
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	13 μm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
\varnothing upínacej stopky h_6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	36,5 mm
\varnothing meracej guľôčky	2 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

Príslušenstvo

Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
Strediaci držiak Typ	436512
THM snímač dĺžka ramena 36,5 mm \varnothing meracej guľôčky 2	436240 2
Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120