

HOLEX

Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 13,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,4/29mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436341 0,4/29
GTIN	4045197204257
Trieda položky	42C

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

S odčítaním 1/100.

HOLEX – cenovo výhodné prevedenie s meracou guľou z tvrdého kovu.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho čapu Ø 4 mm.

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, klbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Upozornenie:

Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01 – rozpätie odchýlky 10 μm , celkové rozpätie odchýlky 13 μm , rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 μm .

Technický opis

Meracia sila	0,15 N
Rozsah merania na smer	0,4 mm
\varnothing puzdra	29 mm
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
\varnothing upínacej stopky h6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	13,5 mm
\varnothing meracej guľôčky	2 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

Príslušenstvo

Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
Strediaci držiak Typ	436512
TK dotyk dĺžka dotykového ramienka 13,5 mm \varnothing meracej guľôčky 2	436361 2
Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer \varnothing stopky h6 4	436311 4

Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 8

436311 8