

**HOLEX**

**Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 13,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,4/40mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436341 0,4/40
GTIN	4045197204264
Trieda položky	42C

## Popis

### Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

### S odčítaním 1/100.

**HOLEX** – cenovo výhodné prevedenie s meracou guľou z tvrdého kovu.

### Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho čapu Ø 4 mm.

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

### Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, klbový merací stojan č.359680.

### Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

### Upozornenie:

**Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01** – rozpätie odchýlky 10 µm, celkové rozpätie odchýlky 13 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 µm.

## Technický opis

Ø puzdra	40 mm
Meracia sila	0,15 N
Rozsah merania na smer	0,4 mm
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	13,5 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

## Služby

KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG

## Príslušenstvo

Strediaci držiak Typ	436512
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
TK dotyk dĺžka dotykového ramienka 13,5 mm Ø meracej guľôčky 2	436361 2
Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 4	436311 4

Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 8

436311 8