


**Spáromer, oceľ, T3, Počet plieškov: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478100 6
GTIN	4045197207425
Trieda položky	42H

Popis**Prevedenie:**

Pružinovo tvrdé oceľové lístky so zreteľným popisom. Rovnomerne široké oceľové pliešky, sklápacie prostredníctvom nitového kĺbu. Kónicky privádzané oceľové lístky. V poniklovanom puzdre, upínacie.

Oceľový škáromer, brúsený, presnosť T3. **Nastavovacia mierka pre ventily.**

Technický opis

Dĺžka listu	75 mm
Počet plieškov	6
Hrúbka plieškov	0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 mm
Norma	Výrobná norma
Tolerancia	T3
Presnosť	T3
Materiál	Oceľ
Druh produktu	Škáromer

