

Mahr

Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 14,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,4/40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436301 0,4/40
GTIN	4059192013592
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

S odčítaním 1/100.

Mahr – Meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľičkou z tvrdého kovu. Uloženie dotykového ramena s vidlicou z jedného kusu, preto veľmi presne lícuje, nemagnetické.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Upozornenie:

Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01 – rozpätie odchýlky 10 µm, celkové rozpätie odchýlky 13 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 µm.

Technický opis

Meracia sila	0,15 N
Odčítanie	0,01 mm
Ø puzdra	40 mm
Rozsah merania na smer	0,4 mm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAKKSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

Príslušenstvo

THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 2	436371 2
Náhradné sklo pre packový uchylkomer Vonkajší Ø 40	436328 40
Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 4	436311 4
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 3	436371 3
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
Strediaci držiak Typ	436512
Kíbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120

THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 2R	436371 2R
Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 8	436311 8
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 1	436371 1